


Gruppe EOLE T2 + HV230 - Allgemeine Ansicht




Détails des pièces

| Pos. | Référence | Désignation |
|------|-----------|--|
| 1 | 90766 | Widerlager ø 25 x 10 M8 |
| 1 | 90766 | Widerlager ø 25 x 10 M8 |
| 2 | C21943 | Luftfiltergitter T2 2017 |
| 3 | 13934 | Schaumstofffilter EOLE T2 2017 |
| 4 | C21949 | Sockel T2 2017 |
| 5 | 13936 | CEM-Filter Turbo T2 & T5 |
| 6 | C21947 | Gestell T2 2017 |
| 7 | 1042522 | Turbinenauslassdichtung XL & XXL |
| 8 | 13399 | Kabeldurchführung ø 6 aus Gummi |
| 9 | M10016 | Abstandshalter Turbinenbefestigung |
| 10 | 11895 | 2-stufige Turbine - 230 V |
| 11 | M10557 | Schnellanschluss Stecker EOLE T2/T5 2017 |
| 12 | M10556 | Turbinengehäuse EOLE T2/T5 2017 |

| Pos. | Référence | Désignation |
|------|-----------|--|
| 13 | 1001269 | O-Ring 38 x 3 |
| 14 | 13864 | Turbinengehäuse EOLE T2 - 2017 |
| 15 | 11931 | Blasmaschinenluftfilter ø 90 |
| 16 | C21941 | Lüftungsgitter T2 2017 |
| 17 | 13956 | EOLE T2 2017 Griff |
| 18 | 13965 | Kunststoffabstandshalter Becherhalter EOLE T2 - 2017 |
| 19 | C21951 | Behälterhalter T2/T5 2017 |
| 20 | 90754 | Versorgungskabel mit angegossenem 3G-Stecker 1 mm ² |
| 21 | 1008131 | Schalter T2 |
| 22 | 1006569 | Bremskabel für EOLE |
| 23 | 1000403 | Luftschlauch Turbine VOLUMAIR 4 Meter mit Kugelschnellkupplungen |

Gruppe EOLE T2 + HV230 - Pistole HV230



Détails des pièces

| Pos. | Référence | Désignation |
|------|-----------|--|
| 1 | AC10786 | Pistolendüsenring HV230/240 |
| 2a | ACHV050 | Zerstäuber-Kit 0,5 mm HV230 & HV240 |
| 2b | ACHV100 | Zerstäuber-Kit 1,0 mm HV230 & HV240 |
| 2c | ACHV150 | Zerstäuber-Kit 1,5 mm HV230 & HV240 |
| 2d | ACHV250 | Zerstäuber-Kit 2,5 mm HV230 & HV240 |
| 2e | ACHV350 | Zerstäuber-Kit 3,5 mm HV230 & HV240 |
| 3 | 1008588 | Luftdurchgangskanone T21/25/152 |
| 4 | AC10788 | Materialauslassrohr Pistole HV230/240 |
| 5 | 1020027 | Schnellanschluss weiblich chromiert mit Gewinde 24 x 150 |
| 6 | AC10792 | Nadelfeder Pistole HV230/240 (x2) |
| 7 | AC10842 | Produktstrom-Einstellrad Pistole HV230/240 |
| 8 | AC10104 | Stopfbuchsenmutter Pistole HV230/240 |
| 9 | AC10241 | Dichtung Stopfbuchse Pistole HV230/240 (x5) |

| Pos. | Référence | Désignation |
|------|-----------|---|
| 10 | AC10696 | Abzugsachse Pistole komplett HV230/240, AC20A/25G/35A/40G/55P |
| 11 | AC10818 | Kompletter Pistolenabzug HV230/240 |
| 12 | AC10795 | 90°-Bogen Sofortanschluss M5 ø 4 HV230-Pistole |
| 13 | AC10826 | luftdruckschlauch Löffel Pistole HV230 |
| 14 | AC10270 | Kupplung Produkteinlauf Pistole HV230/240, AC55P |
| 15 | AC10794 | Kapsel 1 Liter komplett Pistole HV230 |
| 16 | AC10797 | Pistolenkapseldichtung HV230, AC20A/35A (x5) |
| 17 | 90117 | Rückschlagmanschette AC10A/MP80-21 & B.P. x 5 |
| 18 | 90147 | Ansaugsieb Unterer Becher x 5 |
| 19 | AC10827 | Dichtungssatz Pistole HV230 |